



1 標準外公称ろ過度

表示記号

X0

フィルタ型式表示記号(各シリーズの型式表示方法をご参照ください。)

X0

注) オーダーメイド仕様(標準外ろ過度)はマイクロメッシュエレメントのみとなります。
(エレメント表示記号: M)

● **オーダーメイド仕様**
(標準外公称ろ過度またはマイクロメッシュエレメント組込品)

油圧フィルタカタログ標準外公称ろ過度交換用エレメント品番

製品名称	型式	接続口径	交換用エレメント品番		エレメントサイズ
			マイクロメッシュエレメント	マイクロメッシュエレメント(リリーフ弁付)	
ラインフィルタ	FH34 FH44 FH54 FH64 (P.511参照)	3/8, 1/2	EM040-※1※2	—	ø55×L90
		3/4, 1	EM910-※1※2	—	ø74×L117
		1 1/4, 1 1/2	EM140-※1※2	—	ø74×L195
		2	EM930-※1※2	—	ø88×L282
		2 1/2, 3	EM240-※1※2	—	ø119×L280
リターンフィルタ	FH100 (P.518参照)	3/4, 1	EM810-※1※2	—	ø65×L95
		1 1/4, 1 1/2	EM910-※1※2	—	ø74×L117
		2	EM020-※1※2	—	ø88×L157
		2 1/2, 3	EM120-※1※2	—	ø119×L207
オイルフィルタ	FH150 (P.522参照)	1/4, 3/8, 1/2	EM040-※1※2	—	ø55×L90

注) 表中の※1は「公称ろ過度」、※2は「油圧作動油の種類」をご参照ください。

公称ろ過度

記号(※1)	μm
003	3
005	5
010	10
020	20
040	40
074	74
105	105
149	149
270	270

油圧作動油の種類

記号(※2)	種類
N	石油系
W	水グリコール系 エマルジョン系
V	りん酸エステル系