



チューブ

	色	チューブ外径		ページ																		
		ミリサイズ (mm)										インチサイズ (inch)										
		ø2	ø3		ø4 (ø5/32)	ø6 (ø5/16)	ø8 (ø5/16)	ø10	ø12	ø16	ø19	ø25	ø1/8" (ø3,2)	ø3/16"	ø1/4"	ø3/8"	ø1/2"	ø3/4"	ø1"	ø1 1/4"		
FR2層チューブ TRBシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	黒白赤青黄緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	484			
FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	黒白赤青黄緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	486			
2層チューブ/TRB TRBUシリーズの外層剥離が簡単 2層チューブストリッパー TKSシリーズ	橙黄青緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	488			
FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	黒白赤青黄緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	491			
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQシリーズ	黒白赤青黄緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	495			
帯電防止対策用 帯電防止チューブ TAシリーズ	半透明			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	498			
材質: Super PFA採用 食品衛生法適合試験, FDA溶出試験に適合 フッ素樹脂チューブ TLシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	黒			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	501			
材質: PFA 食品衛生法適合試験, FDA溶出試験に適合 フッ素樹脂チューブ(PFA) TLMシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	半透明			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	503			
食品衛生法適合試験, FDA溶出試験に適合 FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	半透明 赤(半透明) 青(半透明) 黒(不透明)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	506			
食品衛生法適合試験, FDA溶出試験に適合 軟質フッ素樹脂チューブ(変性PTFE) TDシリーズ 難燃性 (UL-94規格V-0相当)	半透明			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	509			
クリーンシリーズ 柔軟, 0.8MPa以下タイプ(20℃時) ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ	黒白赤青黄緑 透明 橙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	515			
柔軟, 可動配管用 ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ	1心 2心 3心	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	516			
柔軟, 多心配管用 ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズ	2心 3心	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	517			
クリーン用PPOシステムおよび駆動システム FDA溶出試験に適合 ポリオレフィンチューブ TPH	黒白赤青黄緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	519			
ソフトポリオレフィンチューブ TPS	黒白赤青黄緑			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	517			
結露防止対策用 モイスターコントロールチューブ IDKシリーズ	透明 ストレート コイル形状	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	519			

- KQ2
- KQB2
- KS
- KX
- KM
- KF
- M
- H/DL
- L/LL
- KC
- KK
- KK130
- DM
- KDM
- KB
- KR
- KA
- KQG2
- KG
- KFG2
- MS
- KKA
- KP
- LQ
- MQR
- T
- IDK

関連機器

マルチチューブホルダ/TMシリーズ.....P.530	チューブリリース工具/TGシリーズ.....P.533
マルチホルダ/TMAシリーズ.....P.531	チューブスタンド&リール/TB・TBRシリーズ.....P.534
チューブカッター/TKシリーズ.....P.532	