

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ
薄形シリンダ／標準形：複動・片ロッド


55-C55 Series

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



CE II 2G Ex h IIC T6..T4 Gb
II 2D Ex h IIIIC T84°C..T104°C Db

型式表示方法



ATEXカテゴリー2

オートスイッチ用磁石内蔵

取付支持形式

B	通し穴・両面タップ共通(標準)
L	フート形
F	ロッド側フランジ形
G	ヘッド側フランジ形
C	一山クレビス形

チューブ内径

20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

ボディオプション

無記号	標準(ロッド先端めねじ)
M	ロッド先端おねじ

シリンダストローク(mm)

チューブ内径(mm)	標準ストローク(mm)
20~63	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50, 60, 80, 100, 125, 150
80, 100	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50, 60, 80, 100, 125

上記以外の仕様は、標準品C55シリーズと同一です。
詳細は [こちら](#) をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。