













シリーズバリエーション

管接続口径

M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	掲載ページ
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-------	---	-------

サイレンサ	<p>小型樹脂タイプ/おねじタイプ AN05~40 Series 小型・軽量 消音効果:30dB(A)</p> 											P.818	
	<p>小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-C Series ワンタッチ継手にそのまま接続できます。 消音効果:30dB(A)</p> 			φ6 φ1/4	φ8 φ10 φ3/8	φ12							P.819
	<p>金属ボディタイプ AN□00 Series 小さな通気抵抗。取付けが簡単です。 消音効果:30dB(A)</p> 												P.820
	<p>金属ケースタイプ 25□□ Series 排気によるミストや音が全方向に散るのを防ぎます。消音効果:19dB(A)</p> 												P.821
	<p>BC焼結体 AN Series 消音効果:13, 16, 18, 21dB(A) 周囲温度および使用流体温度:5~150℃</p> 												P.822
	<p>高消音タイプ AN□02 Series ケースは難燃材質を使用しています。 消音効果:35dB(A)</p> 												P.823
	<p>高消音タイプ ANA1 Series 工場内騒音85dB(A)以下をクリアします。消音効果:40dB(A)</p> 												P.824
<p>高消音タイプ ANB1 Series ANA1シリーズと同一接続口径で有効断面積を大きくしたタイプです。消音効果:38dB(A)</p> 												P.825	
エキゾーストクリーナ	<p>エキゾーストクリーナ AMC Series 排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境を作ります。 消音効果:35dB(A)、油分除去率:99.9%、ろ過度:0.3μm</p> 											P.827	
	<p>真空用エキゾーストクリーナ AMV Series 真空ポンプからの排気ダクトが不要。 油分除去率:99.5%、ろ過度:0.3μm</p> 											P.830	
	<p>クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ AMP Series 排気エア清浄度:クラス100相当 消音効果:40dB(A)、ろ過度:0.01μm</p> 											P.832	
	<p>クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE Series クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気可能。ろ過度:0.01μm</p> 												P.837
													φ4, φ6, φ8, φ10

3/4 JIS 10K FFフランジ