

ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ

インラインタイプ

RoHS

インライン



黄銅



ステンレス




さまざまな作業工数の削減に貢献!

簡単

プッシュロック式



ハンドル外径:約2倍に拡大!

- ニードルロックの作業性向上




プッシュロック式

従来方式



スパナを使用する従来の方法に比べ
作業効率が飛躍的にアップしました。




AS1002F-□A

AS1002F-□




取付バリエーション


- 直接取付




- ホルダ取付 P.10



- DINレール取付 P.4



- L型ブラケット取付 P.4



オーダーメイド追加 P.3.8

- 潤滑剤:ワセリン -X12
- ノングリース+絞り弁 -X21
- 絞り弁 -X214
- クリーン 10-

AS Series




CAT.S20-243B

流量の再現性




流量の再現性が向上

面当てストップパ(回転ストップパ)の採用により全閉時(流量0)のハンドル位置が常に一定。ハンドル回転数による流量のバラツキがほとんどありません。




軽量化

質量：約**27%Down**



ハンドルの大型化



容易な識別

銘板で識別

識別銘板を貼付けることで多数取付時の識別および流れ向きの識別が可能




カラーで識別

シリーズ	リリースブッシュ色	
	ミリ	インチ
AS□2Fシリーズ	ライトグレー	オレンジ
AS□2FGシリーズ	ホワイト	ホワイト

シリーズバリエーション

◎無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ◎ステンレス仕様を標準化


型式	適用チューブ外径												金属部品 材質	適用チューブ 材質
	ミリサイズ						インチサイズ							
	3.2	4	6	8	10	12	1/8"	5/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"		
	AS1002F	●	●	●				●	●	●			・黄銅 ・ステンレス	ナイロン (T,TIAシリーズ)
	AS2002F		●	●					●	●				ソフトナイロン (TS,TISAシリーズ)
	AS2052F			●	●					●	●			ポリウレタン (T,TIUBシリーズ)
	AS3002F			●	●	●	●			●	●	●		フッ素樹脂 (TLM,TILMシリーズ) (TH,TIHシリーズ)
	AS4002F					●	●					●		●

オーダーメイド(P.28)

オーダーメイド(P.3,8)

絞り弁

・エアブロー、
エアパージの流量制御



ノングリース(シール剤 フッ素コーティング)
+絞り弁(チェック弁なし)

-X21

絞り弁(チェック弁なし)

-X214

プッシュロックシリーズ バリエーション

ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS Series

プッシュロック式により
ニードルロックの作業性向上

ボディ サイズ	管接続 口径	適用チューブ外径	
		ミリサイズ	インチサイズ
1~4	M5~1/2	φ2~φ16	φ1/8"~φ1/2"




詳細につきましては、ホームページ
WEBカタログをご参照ください。

目盛付スピードコントローラ AS-FS Series

流量の数値管理で
『作業工数削減』『設定ミス低減』
に貢献！

ボディ サイズ	管接続 口径	適用チューブ外径	
		ミリサイズ	インチサイズ
1~4	M5~1/2	φ2~φ16	φ1/8"~φ1/2"



詳細につきましては、ホームページ
WEBカタログをご参照ください。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series



RoHS

インライン

黄銅



型式

型式	適用チューブ外径													
	ミリサイズ							インチサイズ						
	3.2	4	6	8	10	12		1/8"	5/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	
AS1002F	●	●	●					●	●	●				
AS2002F		●	●						●	●				
AS2052F				●						●	●			
AS3002F			●	●	●	●				●	●	●		
AS4002F					●	●						●	●	

仕様

使用流体	空気
保証耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1MPa
最低使用圧力	0.1MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃ (凍結なきこと)
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン ^注 、FEP、PFA


注) ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(詳細は、ホームページWEBカタログをご参照ください。)

流量および音速コンダクタンス

型式		AS1002F-□A			AS2002F-□A		AS2052F-□A		AS3002F-□A				AS4002F-□A	
チューブ 外径	ミリサイズ	φ3.2	φ4	φ6	φ4	φ6	φ6	φ8	φ6	φ8	φ10	φ12	φ10	φ12
	インチサイズ	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/32"	ø1/4"	ø1/4"	ø5/16"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	—	ø3/8"	ø1/2"
C値：音速 コンダク タンス dm³/(s·bar)	自由流れ	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	1.0	1.2	1.1	1.6	2.2	2.6	2.4	3.5
	制御流れ	0.3			0.4	0.6	1.0	1.2	1.3	1.9	2.7	3.3	2.8	4.1
b値：臨界 圧力比	自由流れ	0.3	0.2		0.3	0.1	0.2		0.2				0.3	0.2
	制御流れ	0.2	0.3	0.4	0.2		0.2	0.3	0.1		0.2		0.1	0.2

注1) C値、b値は制御流れの全開状態および自由流れのニードル全閉状態の値です。
注2) AS-FGシリーズ(ステンレス仕様)も同等になります。

ボディの
流れ方向の記号



型式表示方法

AS **200** 2 F - **06** A -

ボディサイズ ● ● オオーダーメイド仕様

● プッシュロック式

● 適用チューブ外径^{注1)}

ミリサイズ		インチサイズ	
23	φ3.2 ^{注2)}	01	φ1/8"
04	φ4	03	φ5/32"
06	φ6	07	φ1/4"
08	φ8	09	φ5/16"
10	φ10	11	φ3/8"
12	φ12	13	φ1/2"

ワンタッチ管継手付 ●

注1) 適用チューブ外径の選定は型式表
(上記)でご確認ください。
注2) φ1/8"のチューブをご使用くださ
い。

オーダーメイド仕様



潤滑剤：ワセリン

-X12

(例) AS2002F-04A-X12

ノングリース(シール材 フッ素コーティング) +
絞り弁(チェック弁なし)

-X21

(例) AS2002F-04A-X21

注) 無発塵ではありません。

絞り弁(チェック弁なし)

-X214

(例) AS2002F-04A-X214

クリーン

10-

(例) 10-AS2002F-04A

注1) 使用グリースはフッ素系グリースになります。
注2) 清浄度クラス(ISOクラス)はクラス5となります。


注意

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては裏表紙、駆動制
御機器／共通注意事項につきましては当社ホー
ムページの「SMC製品取扱い注意事項」および
「取扱説明書」をご確認ください。
<http://www.smcworld.com>

オプション


①L型ブラケット

型式	適用シリーズ
AS-10L	AS1002F□
AS-20L	AS2002F□
AS-25L	AS2052F□
AS-30L	AS3002F□
AS-40L	AS4002F□



②DINレール対応ブラケット

型式	適用シリーズ
AS-10D	AS1002F□
AS-20D	AS2002F□
AS-25D	AS2052F□
AS-30D	AS3002F□
AS-40D	AS4002F□



※DINレールはお客様でご用意ください。

③マニホールド用長ねじボルトセット：ミリサイズ

品番				適用製品品番
4連	6連	8連	10連	
AS-32B	AS-33B	AS-35B	AS-36B	AS1002F□-23A
	AS-34B	AS-36B	AS-37B	AS1002F□-04A
			AS-38B	AS1002F□-06A
AS-32B	AS-34B	AS-36B	AS-37B	AS2002F□-04A
			AS-38B	AS2002F□-06A
AS-41B	AS-42B	AS-44B	AS-45B	AS2052F□-06A
			AS-47B	—
				AS2052F□-08A
AS-42B	AS-44B	AS-45B	AS-47B	AS3002F□-06A
				—
		AS-46B		AS3002F□-08A
				AS3002F□-10A
				—
AS-43B	AS-45B	AS-47B	AS-48B	AS3002F□-12A
				AS4002F□-10A
				—
				AS4002F□-12A
				—

③マニホールド用長ねじボルトセット：インチサイズ

品番				適用製品品番
4連	6連	8連	10連	
AS-32B	AS-33B	AS-35B	AS-36B	AS1002F□-01A
				AS1002F□-03A
	AS-34B	AS-36B	AS-37B	—
			AS-38B	AS1002F□-07A
AS-32B	AS-34B	AS-36B	AS-37B	AS2002F□-03A
				—
			AS-38B	AS2002F□-07A
AS-41B	AS-42B	AS-44B	AS-45B	—
				AS2052F□-07A
				AS2052F□-09A
				—
AS-42B	AS-44B	AS-45B	AS-47B	—
				AS3002F□-07A
				AS3002F□-09A
		AS-46B		—
				AS3002F□-11A
AS-43B	AS-45B	AS-47B	AS-48B	—
				AS4002F□-11A
				—
				AS4002F□-13A

マニホールド用長ねじボルトセット詳細

長ねじボルト			付属品		
セット品番	ボルト長さ	個数	六角ナット	平座金	個数
AS-32B	62	2	M3	4	M3
AS-33B	72	2			
AS-34B	90	2			
AS-35B	104	2			
AS-36B	114	2			
AS-37B	135	2			
AS-38B	140	2	M4	4	M4
AS-41B	78	2			
AS-42B	111	2			
AS-43B	119	2			
AS-44B	147	2			
AS-45B	179	2			
AS-46B	191	2			
AS-47B	236	2			
AS-48B	277	2			


手配例

L型ブラケットおよびDINレール取付金具にはマニホールド用長ねじボルトは付属されません。連数に応じて別途手配してください。

例) AS2002F-04A

4個を連結し、両側をL型ブラケットで取付ける場合


- スピードコントローラ
AS2002F-04A 4個
- L型ブラケット
AS-20L 2個
- マニホールド用長ねじボルトセット
AS-32B 1セット




ニードル弁／流量特性

注) 流量特性は代表値となります。


AS1002F-□A




AS2002F-□A




AS2052F-□A



AS3002F-□A




AS4002F-□A



注) グラフ内流量特性上の数字は適用チューブ外形の品番記号を示す。

構造図




構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ボディA	PBT	
2	ハンドル	POM	
3	ボディB	PBT	
4	ニードル	PBT	
5	ニードルガイド	黄銅	無電解ニッケルめっき
6	Uパッキン	HNBR	
7	スペーサ	PBT注)	
8	カセット	—	
9	パッキン	NBR	
10	Oリング	NBR	
11	Oリング	NBR	

注) AS3002F-11A、AS4002F-11A、AS4002F-13Aは黄銅に無電解ニッケルめっきとなります。


L型ブラケット



構成部品

番号	名称	材質
1	ブラケット	鋼帯


DINレール対応ブラケット




構成部品

番号	名称	材質
1	ブラケット	鋼帯
2	十字穴付ナベ小ねじ	鋼線
3	止め金具	鋼帯

外形寸法図



リリースブッシュ寸法



対象: $\phi 3.2$, $\phi 4$, $\phi 6$
 $\phi 1/8$ ", $\phi 5/32$ "

ミリサイズ

型式	適用チューブ 外径 ϕd	ϕD_1	リリースブッシュ寸法		ϕD_2	ϕD_3	ϕD_4	ϕD_5	L_1	L_2	L_3	L_4 (注)		L_5	L_6	L_7	L_8	M_1	質量 (g)
			$\phi X(X)$	Y								MAX.	MIN.						
AS1002F□-23A	3.2	8.4	6.7	9.5					36.6			24.1	23						3.7
AS1002F□-04A	4	9.3	7.7	10	3.3	5.5	9.4	10	37.6	5.1	11.8	24.1	23	11	15.4	8.8	10.1	13.5	4
AS1002F□-06A	6	11.6	9.7	12					40.1	6.1	12.8	25.1	24				12.3		5
AS2002F□-04A	4	9.3	7.7	10	3.3	5.5	12	12	41.3	6.3	13.4	31.4	30	12.6	17	10.5	12.3	13.5	6.1
AS2002F□-06A	6	11.6	9.7	12					43.1										6.9
AS2052F□-06A	6	12.8	11.5	—	4.3	7.8	13	16	54.2	7.6	17.2	36.2	34.6	17	22.5	12	16.1	17	11.8
AS2052F□-08A	8	15.2	13.5	—					57.2	8.5	18.1	37.1	35.5				19	13.8	
AS3002F□-06A	6	13.2	11.5	—					60								17	18.1	
AS3002F□-08A	8	15.2	13.5	—	4.5	8	16.6	20	65	9.8	21.7	42.9	41.3	21.8	25	12	20.5	19	20
AS3002F□-10A	10	18.5	16.5	—					70.4								21	24.8	
AS3002F□-12A	12	20.9	18.5	—					76	10.9	22.8	44	42.4				22.1	22	29.1
AS4002F□-10A	10	18.5	16.5	—	4.3	8	18.8	26	76.9					28	33	14	26.2	21	36.3
AS4002F□-12A	12	21.7	18.5	—					81.3	11.3	23.7	51.3	49.7				22	42	

注) 参考寸法

インチサイズ


型式	適用チューブ 外径 ϕd	ϕD_1	リリースブッシュ寸法		ϕD_2	ϕD_3	ϕD_4	ϕD_5	L_1	L_2	L_3	L_4 (注)		L_5	L_6	L_7	L_8	M_1	質量 (g)
			$\phi X(X)$	Y								MAX.	MIN.						
AS1002F□-01A	1/8"	8.4	6.7	9.5					36.6			24.1	23						3.7
AS1002F□-03A	5/32"	9.3	7.7	10	3.3	5.5	9.4	10	37.6	5.1	11.8	24.1	23	11	15.4	8.8	10.1	13.5	4
AS1002F□-07A	1/4"	12	10.9	—					40.1	6.2	12.9	25.2	24.1				12.8		5.2
AS2002F□-03A	5/32"	9.3	7.7	10	3.3	5.5	12	12	41.3	6.3	13.4	31.4	30	12.6	17	10.5	12.3	13.5	6.1
AS2002F□-07A	1/4"	12	10.9	—					43.2	6.5	13.6	31.6	30.2				12.8		7.1
AS2052F□-07A	1/4"	13.2	12	—	4.3	7.8	13	16	53.4	7.6	17.2	36.2	34.6	17	22.5	12	16.1	17	12.1
AS2052F□-09A	5/16"	15.2	13.5	—					57.2	8.5	18.1	37.1	35.5				19	13.8	
AS3002F□-07A	1/4"	13.2	12	—					59								17	17.9	
AS3002F□-09A	5/16"	15.2	13.5	—	4.5	8	16.6	20	65	9.8	21.7	42.9	41.3	21.8	25	12	20.5	19	20
AS3002F□-11A	3/8"	18.5	16	—					69.8								21	25	
AS4002F□-11A	3/8"	18.5	16	—	4.3	8	18.8	26	76.9					28	33	14	26.2	21	36.7
AS4002F□-13A	1/2"	21.7	20	—					81.3	11.3	23.7	51.3	49.7				22	40.4	

注) 参考寸法

外形寸法図


L型ブラケット

片側ブラケット使用時



型式	適用シリーズ	D5	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	t1
AS-10L	AS1002F□	3.4	14.8	18.3	11	27.5	19.5	3.4	4.9	7.3	12	1
AS-20L	AS2002F□		15.6	19.6	12.6	29	21					1.2
AS-25L	AS2052F□		19.6	24.6	17	38	28					1.4
AS-30L	AS3002F□	4.5	24.8	29.8	22	43	33	4.5	6.5	9.5	15.5	1.4
AS-40L	AS4002F□		25.7	30.7	28	49	39					

両側ブラケット使用時





※1 L8はP.6をご参照ください。
 ※2 図はL型ブラケット2個とマニホールド用長ねじボルトセットを用いて連結した状態です。
 マニホールド用長ねじボルトセットはP.4をご参照ください。


DINレール対応ブラケット

片側ブラケット使用時

AS1002F□
 AS2002F□




AS2052F□
 AS3002F□
 AS4002F□



型式	適用シリーズ	D6	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	t2
AS-10D	AS1002F□	3.4	45	3.5	18.2	23.2	11	3.5	18	11.3	1.6
AS-20D	AS2002F□			3.5	18.6	23.6	12.6		19.6		
AS-25D	AS2052F□			4.4	22	27	17		25.8		
AS-30D	AS3002F□	4.5	45	4.4	27.2	32.2	22	4.4	30.8	11.3	1.6
AS-40D	AS4002F□			4.4	28.1	33.1	28		36.8		

両側ブラケット使用時



※1 L8はP.6をご参照ください。
 ※2 図はDINレール対応ブラケット2個とマニホールド用長ねじボルトセットを用いて連結した状態です。
 マニホールド用長ねじボルトセットはP.4をご参照ください。


ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ

AS-FG Series



RoHS

インライン ステンレス



型式

型式	適用チューブ外径													
	ミリサイズ							インチサイズ						
	3.2	4	6	8	10	12		1/8"	5/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	
AS1002FG	●	●	●					●	●	●				
AS2002FG		●	●						●	●				
AS2052FG			●	●						●	●			
AS3002FG			●	●	●	●				●	●	●		
AS4002FG					●	●						●	●	

仕様

使用流体	空気
保証耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1MPa
最低使用圧力	0.1MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃ (凍結なきこと)
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン ^注 、FEP、PFA


注) ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(詳細は、ホームページWEBカタログをご参照ください。)

流量および音速コンダクタンス

型式		AS1002FG-□A			AS2002FG-□A		AS2052FG-□A		AS3002FG-□A				AS4002FG-□A	
チューブ 外径	ミリサイズ	φ3.2	φ4	φ6	φ4	φ6	φ6	φ8	φ6	φ8	φ10	φ12	φ10	φ12
	インチサイズ	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/32"	ø1/4"	ø1/4"	ø5/16"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	—	ø3/8"	ø1/2"
C値：音速 コンダク タンス dm ³ /(s·bar)	自由流れ	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	1.0	1.2	1.1	1.6	2.2	2.6	2.4	3.5
	制御流れ	0.3			0.4	0.6	1.0	1.2	1.3	1.9	2.7	3.3	2.8	4.1
b値：臨界 圧力比	自由流れ	0.3	0.2		0.3	0.1	0.2		0.2				0.3	0.2
	制御流れ	0.2	0.3	0.4	0.2		0.2	0.3	0.1		0.2		0.1	0.2

注) C値、b値は制御流れの全開状態および自由流れのニードル全開状態の値です。

ボディの
流れ方向の記号



型式表示方法

AS 200 2 F G - 06 A -

ボディサイズ

100	M5基準
200	1/8基準
205	1/4基準
300	3/8基準
400	1/2基準

ワンタッチ管継手付

ステンレス仕様(SUS303)

注1) 外観識別はリリースブッシュの色で識別します。

ステンレス仕様：ホワイト

注2) インチサイズもホワイトになります。

オーダーメイド仕様

プッシュロック式

適用チューブ外径^{注1)}

ミリサイズ	インチサイズ
23	ø3.2 ^{注2)}
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
01	ø1/8"
03	ø5/32"
07	ø1/4"
09	ø5/16"
11	ø3/8"
13	ø1/2"

注1) 適用チューブ外径の選定は型式表(上記)でご確認ください。

注2) ø1/8"のチューブをご使用ください。

オーダーメイド仕様



潤滑剤：ワセリン

-X12

(例) AS2002FG-06A-X12

ノングリース(シール材 フッ素コーティング) +
絞り弁(チェック弁なし)

-X21

(例) AS2002FG-06A-X21

注) 無発塵ではありません。

絞り弁(チェック弁なし)

-X214

(例) AS2002FG-06A-X214

クリーン

10-


(例) 10-AS2002FG-06A

注1) 使用グリースはフッ素系グリースになります。

注2) 清浄度クラス(ISOクラス)はクラス5となります。

外形寸法図、流量特性、オプションは標準(黄銅タイプ)と同一です。

構造図




構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ボディA	PBT	
2	ハンドル	POM	
3	ボディB	PBT	
4	ニードル	PBT	
5	ニードルガイド	SUS303	
6	Uパッキン	HNBR	
7	スペーサ	PBT ^{注)}	
8	カセット	—	
9	パッキン	NBR	
10	Oリング	NBR	
11	Oリング	NBR	

注) AS3002F-11A, AS4002F-11A, AS4002F-13AはSUS303となります。


L型ブラケット



構成部品

番号	名称	材質
1	ブラケット	鋼帯

DINレール対応ブラケット



構成部品


番号	名称	材質
1	ブラケット	鋼帯
2	十字穴付ナベ小ねじ	鋼線
3	止め金具	鋼帯

関連機器


スピードコントローラ用ホルダ TMH Series

ワンタッチ管継手付スピード
コントローラ(インラインタイプ)
の固定用ホルダです。

単品の固定が可能



●ホルダ取付



スピードコントローラ用ホルダ

仕様

周囲温度	-20~60℃
材質	ポリプロピレン
色	白

付属品／取付用十字穴付ナベ小ねじ (亜鉛クロメート処理)

型式		サイズ (呼び×長さ)	本数
ミリサイズ	インチサイズ		
TMH-23J	TMH-01J	M3×15	1
TMH-04J	TMH-03J		
TMH-06J	TMH-07J	M3×20	
TMH-06	TMH-07	M4×25	
TMH-08	TMH-09		
TMH-10	—	M4×35	
TMH-12	TMH-13		

シリーズ

下表より、各種スピードコントローラに適用するホルダ／TMHを選定。

ミリサイズ


適用シリーズ	チューブサイズ	適用チューブ					
		23	04	06	08	10	12
		ø3.2	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
AS1002F□	TMH-23J						
AS2002F□			TMH-04J	TMH-06J			
AS2052F□				TMH-06	TMH-08		
AS3002F□				TMH-07		TMH-10	TMH-12
AS4002F□							TMH-13

注) AS1002F□-02に適用できるTMHはありません。

インチサイズ

適用シリーズ	チューブサイズ	適用チューブ					
		01	03	07	09	11	13
		ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	ø1/2"
AS1002F□	TMH-01J						
AS2002F□			TMH-03J	TMH-07J			
AS2052F□				TMH-07	TMH-09		
AS3002F□						TMH-10	
AS4002F□							TMH-13

外形寸法図



型式		øD1	øD2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	記号
ミリサイズ	インチサイズ											
TMH-23J	TMH-01J	8.5	3.3	4.5	4.6	7.5	6	12	7.2	6.6	18	1/8J
TMH-04J	TMH-03J	9.4										4 5/32J
TMH-06J	—	11.7	3.3	6.3	6.4	9.3	7.7	15.4	8.5	8.3	21	6J
—	TMH-07J	12.1										1/4J
TMH-06	—	13.1										6
—	TMH-07	13.5	4.3	7.1	7.2	11.1	10	20	11	10.6	26.5	1/4
TMH-08	TMH-09	15.5										8 5/16
TMH-10	—	18.8										10
TMH-12	—	21.2	4.3	9.5	9.6	13.5	14	28	14.2	14.6	34	12
—	TMH-13	22										1/2

⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)※1)およびその他の安全法規※2)に加えて、必ず守ってください。

- ⚠ **注意** : 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。
- ⚠ **警告** : 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- ⚠ **危険** : 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines.
(Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots -Safety.
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性－機械の電気装置(第1部：一般要求事項)
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット－安全性 など

※2) 労働安全衛生法 など

⚠ 警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問合せ願います。

保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ① **当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。※3)**
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ② **保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。**
- ③ **その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。**
 - ※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

改訂内容

- B版 ● オーダーメイド追加。
- 誤記修正

WO

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。