


扇状ブロー用ノズル


RoHS

■ 広範囲に流体の噴き付けが可能




バリエーション

おねじ付



IN-225-1054

くい込み管継手付



IN-225-1056/1057/1059

おねじ付首振り



IN-225-1104

用途例 工作機械の加工室内壁面に付着する切粉の洗い流し



IN-225 Series

'18-703 [Ⓐ]


IN-225 Series

仕様


適用チューブ材質	軟質銅管 (C1220T-O) ・ OST管	
適用チューブ外径	φ10, φ12, φ16	
使用流体	クーラント液、水、空気 ^{注)}	
使用圧力	クーラント液、水	0.3MPa
	空気	1MPa (OST管接続の場合は、0.3MPa)
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃ (凍結なきこと)	
ねじ部シール	なし	
材質	黄銅 (無電解ニッケルめっき付)	

注) 空気の場合、扇形状にはなりません。

おねじ付ノズル／IN-225-1054



おねじ付首振りノズル／IN-225-1104




(mm)

型式	ノズル径	接続ねじ	六角対辺		L1	A ^{※1}	質量 (g)
			H1	H2			
IN-225-1054	φ6相当	R3/8	19	—	26	20	28
IN-225-1104	φ6相当	R3/8	24	24	58	51.4	109


※2 ジョイント中心軸からの弧の長さを示します。

※1 Rねじのねじ込み後の参考寸法

くい込み管継手付ノズル／IN-225-1056/1057/1059



IN-225-1056



IN-225-1059



IN-225-1057

(mm)

型式	ノズル径	適用チューブ 外径	六角対辺		L1	M	質量 (g)
			H1	H2			
IN-225-1056	φ6相当	φ12	19	19	28.3	17	34
IN-225-1057	φ6相当	φ16	24	24	28.3	17	50
IN-225-1059	φ6相当	φ10	19	17	35	17	47

△ 安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。