

足踏み形 5ポートメカニカルバルブ



- 足踏み式メカニカルバルブに5ポートを追加
- ロック付、なしを用意

型式

型式	XT34-60	XT34-67
ロック有無	ロック付	ロックなし
質量	0.8kg	0.5kg






仕様

使用流体	空気および不活性ガス			
使用圧力	0.15~0.9MPa			
周囲温度および使用空気温度	-5~60℃ (ただし凍結なきこと)			
流量特性	C[dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	
	1(P)→2(B)/4(A)	0.76	0.22	0.17
	2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA)	0.53	0.28	0.13
給油	不要/給油の場合はタービン油1種(ISO VG32)			
接続口径	ポート1(P)、ポート2(B)、ポート4(A):Rc1/8			
	ポート3(EB)、ポート5(EA):M5×0.8			

XT34-60(ロック付)



JIS記号



動作に必要な動き	3°
全体の動きに必要な力 (F.O.F.)	55N (at 0.5MPa)
ロック解除に必要な動き	7°
ロック解除に必要な力 (F.O.F.)	3.5N


操作方法

ロック

ペダルを踏むとロックレバーによりロックがかかり踏んだ状態を保持します。

ロック解除

ロックレバーをつま先で押すとロックが解除されペダルは元の位置に戻ります。






XT34-60/67





XT34-60/67

■ XT34-67(ロックなし)



JIS記号



全体の動き (T.T.)	2.5°
全体の動きに必要な力 (参考値) (F.O.F.)	55N (at 0.5MPa)

△ 安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。